

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的正常描述和/或技術特性。
本文件不代表或不用於確定用於特定用戶應用產品的適用性或可靠性。
用戶或集成商有責任就有關產品的具體應用或用途進行適合且完整的風險分析、評估和測試。
本文件所屬德電及其分公司就錯誤應用或用途所造成之任何事件概不負責。

深度	50 mm
淨重	0.011 kg

環境

標準	IEC 60947-5-2
產品認證	UL
運行環境空氣溫度	-20...65 °C
儲存環境溫度	-40...80 °C
抗振	+/-1 mm 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn 所有3个軸內 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗靜電放電	8 kV 級別4 符合 IEC 61000-4-2
抗電磁域	10 V/m 級別3 符合 IEC 61000-4-3
抗快速瞬變	1 kV 級別3 符合 IEC 61000-4-4

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.32 cm
Package 1 Width	8.64 cm
Package 1 Length	8.89 cm
Package 1 Weight	0.03 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1.287 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是

保固

保固	18 months
----	-----------