

產品規格表

產品特性

XENG1191

Harmony, XAC 吊車開關, 接點組, 彈簧復歸, 前面安裝, 1 提前關閉 NO, 1 NO and 1 NC



主要訊息

產品範圍	Harmony XAC
產品或元件類別	接點組
元件名稱	XENG
電路類別	控制電路
觸點模組應用	雙速
接點塊類別	單個
操作類別	彈簧復歸
產品相容性	XACA XACA9...頭
接點類型和構成	1 NC + 2 NO
模組安裝	前面安裝
接點操作	慢斷 交錯

補充訊息

連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² 無電纜端, 帶框 螺絲端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² 帶電纜端
機械耐久性	1000000 周
接點代碼名稱	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1.2 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
[I _{the}] 常規封閉熱電流	10 A
[U _i] 額定絕緣電壓	600 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
[U _{imp}] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
端子的最大電阻	25 MOhm
操作力矩	18 N
短路保護	10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG
額定工作功率 (W)	40 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 120 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 48 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 65 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
端子描述ISO n°1	(21-22)NC (33-34)NO_CL (13-14)NO
淨重	0.04 kg

環境

標準	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	100 gn 符合 IEC 60068-2-27
過電壓類別	等級II 符合 IEC 61140

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	4.0 cm
Package 1 Length	5.5 cm
Package 1 Weight	42.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.55 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	77.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	60.0 cm
Package 3 Weight	81.3 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------