

Product data sheet

Characteristics

BVS800I

Schneider Electric EASY UPS BVS 800VA,
IEC vtičnica



Pregled

Dobavni rok	Običajno v zalogi
-------------	-------------------

Glavno

Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Topologija	Linijisk. interakt.
Količina na set/komplet	Komplet 1
Ponastavitev	Samodejna ponastavitev
Serijska izdelka	Easy UPS 1Ph BVS serija

Komplementarno

Tip namestitve	Notranja
Udarčna napetost	156 J
Tip signala	Stopničasti približek sinusoidi
Tip zaščitne naprave	Naprava za zaščito pred prenapetostjo (SPD) Mini odklopnik (MCB) Varovalka
Vhodna napetost	230 V AC
Izhodna napetost	230 V AC
IP stopnja zaščite	IP20
Čas prenosa	6 ms tipično : 10 ms maksimum
Omrežna frekvenca	45-65 Hz
Razpon energije	800 VA 450 W
Električna povezava	Vhod 1 Vhod IEC 320 C14 Izhod 6 Vtičnica IEC 320 C13
Lokalno signaliziranje	Alarm, Izrazito zaSkoraj prazna baterija Alarm, Neprekinjen ali prekinjen ton zaPreobremenitev LED zaStanje baterije
Število baterij	1
Čas napajanja	8 h
Napetost baterije	12 V
Življenska doba baterije	5 let/o/i/a
Neto teža	5,3 kg
Višina	92,5 mm

Širina	160,5 mm
Globina	305 mm

Okolje

Relativna vlažnost	0...90 %, Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 6561 ft
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certifikati izdelkov	CE

Fizično

Montažna podpora	Zid Tla
------------------	------------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,200 cm
Paket 1 Širina	16,500 cm
Paket 1 Dolžina	30,500 cm
Paket 1 Teža	5,298 kg
Embalažna enota Paketa 2	S04
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dolžina	60,000 cm
Paket 2 Teža	21,842 kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	32
Paket 3 Višina	90,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	186,736 kg
SCC14	10731304338502

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	2 years
-----------	---------