

Product data sheet

Characteristics

HMIGK2310

HMI tipkovnica na dotik na barvni plošči - 320 x 240 pixlov QVGA- 5.7" - TFT LCD



Glavno

Serijska izdelka	Harmony GK
Izdelek ali sestavni del	Zaslon na dotik s tipkovnico
Barva zaslona	65536 barv
Velikost zaslona	5,7"
Napajanje	Zunanji vir
Operacijski sistem	Harmony
Ime procesorja	CPU RISC

Komplementarno

Tip zaslona	Barvni TFT LCD z osvetljenim ozadjem
Ločljivost zaslona	320 x 240 pikslov QVGA
Območje občutljivo na dotik	1024 x 1024
Zaslon na dotik	Analogni
Življenjska doba osvetlitve ozadja	50000 hours
Svetlost	16 stopenj prek zaslona na dotik
Velikost pisave	Korejski Tajvanski (tradicionalna kitajščina) ASCII (evropski znaki) Japonski (ANK, Kanji) Kitajski (poenostavljena kitajščina)
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Omejitve napajalne napetosti	19,2...28,8 V
Vklopni tok	30 A
Električna poraba v W	7,7 W
Število dinamičnih simb. funkcijskih tipk	14 z LED
Število statičnih funkcijskih tipk	10 z LED in oznakami
Število SERVIS tipk	8
Število alfanumeričnih tipk	12
Lokalno signaliziranje	ZaNormalno delovanje ali osvetlitev ozadja 1 LED (Zelena ali oranžna)
Število strani	Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
Tip programske opreme	Konfiguracijska programska oprema
Namen programske opreme	Vijeo Designer
Frekvenca procesorja	333 MHz
Opis pomnilnika	512 kB SRAM Varnostna kopija podatkov Litijeva baterija 128 MB Flash EPROM Aplikacijski pomnilnik
Prenosljivi protokoli	Telemecanique Modicon Fipway Telemecanique Modicon Modbus Plus Telemecanique Modicon Modbus TCP Telemecanique Modicon Modbus Mitsubishi Melsec Protokoli tretjih oseb Omron Sysmac Protokoli tretjih oseb Rockwell Automation Allen-Bradley Protokoli tretjih oseb Siemens Simatic Protokoli tretjih oseb Telemecanique Modicon Uni-TE

Ura v realnem času	Vgrajeno
Tip pomnilnika	Do 32 GB SD kartica RAM Do 32 GB SDHC kartice RAM
Integriran tip povezave	<= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 COM2 serijska povezava Siemens MPI (187,5 kb / s) USB tip 2,0 Glavni Modicon M340 komunikacija priključnega vhoda <= 115,2 kbits/s Moški SUB-D 9, RS232C COM1 serijska povezava Odstranljivi vijačni priključni blok Napajanje RJ45 Ethernet TCP/IP USB tip 2.0 mini B
Ethernet vhod	10BASE-T/100BASE-TX
Montažni način	Podometna montaža
Način pritrdjevanja	Z 10 vzmetnimi sponkami
Prednji material	Aluminijeva zlitina
Material omare	PPT
Oznaka	CE
Širina	220,3 mm
Višina	265 mm
Globina	70 mm
Dimenzije izreza	209 (+/- 0,4) x 243 (+/- 0,4) mm
Teža izdelka	1,8 kg

Okolje

Odpornost na mikro-razpoke	5 ms
Standardi	UL 61010-2-201 IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 št. 213 IEC 61000-6-4 UBC 1997 (seizmična cona 4)
Certifikati izdelkov	UL razred 1 divizija 2 T5[RETURN]KC[RETURN]CSA razred 1 divizija 2 T5[RETURN]CSA razred 1 divizija 2 T4A[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]CULus[RETURN]UL razred 1 divizija 2 T4 A[RETURN]UKCA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	10...90 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja	< 2000 m
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/z IEC 60529 (Zadnja plošča) IP65 v skladu s/z IEC 60529 (Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 4X Prednja plošča (notranja uporaba)
Odporno proti udarcu	15 gn za 11 ms v skladu s/z IEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	1 gn 9...150 Hz) IEC 60068-2-6 3,5 mm 5...9 Hz) IEC 60068-2-6
Elektromagnetna kompatibilnost	Odpornost na elektrostatično razelektritev - test level: 4 kV Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2 Odpornost proti sevanim elektromagnetnimi polji - test level: 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3 Odpornost na hitre prehode - test level: 2 kV Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-4

Embalažna enota


Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	23,8 cm
Paket 1 Širina	40,1 cm
Paket 1 Dolžina	43,7 cm
Paket 1 Teža	4112,5 g

Trajnost ponudbe


Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Dimensions


External Dimensions



Dimensions with Cables




Dimensions with Spring Clips



- (1) Right
- (2) Front
- (3) Left
- (4) Bottom
- (5) Top

Mounting

Panel Cut Dimensions




Dimensions in mm

A	B	C
209 ^{±0.4}	243 ^{±0.4}	Spring clips (Position 1): 1.5...4 Spring clips (Position 2): 4...6

Dimensions in in.

A	B	C
8.23 ^{±0.01}	9.57 ^{±0.01}	Spring clips (Position 1): 0.06...0.16 Spring clips (Position 2): 0.16...0.24


Spring Clip Dimensions



- (1) Position 1
- (2) Position 2

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

mm
in

