


Product data sheet

Characteristics

NSYTRV42BL

Lineryg prehodni priključni blok - 4 mm² 32 A
enojna raven vijak 1 x 1 - moder



Glavno

Skupina izdelkov	Lineryg
Ime izdelka	Lineryg TR
Izdelek ali sestavni del	Priključni blok
Kratko ime naprave	TRV
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Tip bloka priključka	Iti skozi
Nivo terminalnega bloka	1
Montažni način	Konektor za spenjanje
Nominalni presek	4 mm ²
Dolžina	47,7 mm
Barva	Modra
Količina na set/komplet	Komplet 50

Komplementarno

Širina	6,2 mm
Višina	47,5 mm
Povezave - terminali	1 x Vijačni priključek Dovod M3) 1 x Vijačni priključek Odvod M3)
Number of connections	2
Priključni položaj	Stranska
Število merilnih vhodov	2
Prečni prerez kabla	0,14...6 Mm ² , Trden S kabelskim koncem 0,2...4 Mm ² , Prilagodljiv S kabelskim koncem 0,2...6 Mm ² , Trden Brez konca kabla 0,2...6 mm ² , Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment	0,6...0,8 N.m
Dolžina blankiranja žice	9 mm
Tip orodja	Povezava: Izvijač Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost	1000 V EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] Nazivni tok	32 A EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A ATEX Exe II Ex II 2 GD 30 A cURus
Material	Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje Bakrena zlitina: Konektor in vijak Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava Krom-nikelj jeklo: Vzmet
Dielektrične izgube	0,01 Pri 1 MHz IEC 60250 0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 Pri 1 MHz
Upornost	10000 MΩ.M IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30

Odpornost proti lezenju	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena	V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka	9,4 g
Združljivost serije/obsega	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Združljivost izdelkov	Spacial omare

Okolje

Certifikati izdelkov	DNV[RETURN]VDE[RETURN]cURus[RETURN]ATEX[RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]IEC-Ex[RETURN]EAC[RETURN]LR
Dielektrična trdnost	1000 V v skladu s/z IEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,800 cm
Paket 1 Širina	4,800 cm
Paket 1 Dolžina	4,800 cm
Paket 1 Teža	9,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	50
Paket 2 Višina	5,500 cm
Paket 2 Širina	6,200 cm
Paket 2 Dolžina	32,000 cm
Paket 2 Teža	476,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	1150
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	11,430 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------