

Product data sheet

Characteristics

SRVS2KIL

Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS 2000 VA 230 V z povečano baterijo



Pregled

Predstavitev	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Dobavni rok	Običajno v zalogi

Glavno

Main Input Voltage	230 V
Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nazivna moč v W	1600 W
Nazivna moč v VA	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Dolžina kabla	1,52 m
Število kablov	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko Močnostni kabel 1 IEC 60320 C13 to C14 Močnostni kabel 1 USB kabel 1 RS-232 konfiguracijski kabel 1 external battery pack 1 battery cable Uporabniški priročnik

Baterije & čas delovanja

Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Napetost baterije	72 V
Vključeni moduli akumulatorja	0
Število prostih modulov akumulatorja	0
Značilni čas polnjenja	5,5 h
Življenska doba baterije	3...5 let/o/i/a
Moč polnjenja akumulatorja (W)	242 W Nazivni

Splošno

Število zasadenih napajalnih modulov	0
Število prostih napajalnih modulov	0
Redundanca	No

Fizično

Barva	Črna (RAL 7010)
Višina	33,6 cm
Širina	33,5 cm
Globina	42,5 cm
Teža izdelka	45,4 kg
Lokacija montaže	Spredaj
Želena montaža	No preference
Montažni način	Ni možna vgradna namestitvev
Združljivost z USB	Yes
Montažni položaj	Vertikalno

Vhod

Učinkovitost pri polni obremenitvi	110 do 285 V Polovična obremenitev 160 do 280 V Polna obremenitev
Vhodna frekvenca	40-70 Hz samodejno zaznavanje

Izhod

Največja nastavljiva moč (VA)	2000 VA
Največja nastavljiva moč (W)	1600 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrežjem
Topologija	Dvojna pretvorba Online
Wave type	Sinusni val
Učinkovitost pri polni obremenitvi	88 % Polna obremenitev)
Dodatne informacije	Možnost konfiguracije za nominalno izhodno napetost 220 : 230 ali 240
Tip obvoda	Notranji obvod (samodejni in ročni)
Vršni ("Crest") faktor	3 : 1

Skladnost

Certifikati izdelkov	CE[RETURN]UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okoljsko

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...50 °C
Relativna vlažnost shranjevanja	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja	0...15000 m
Akustična raven	50 dBA
Online disipacija toplote	745 Btu/h
IP stopnja zaščite	IP20

Komunikacija & upravljanje

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Proste reže	1
Alarmna funkcija	Večfunkcijska lcd-konzola za prikaz stanja in nadzor

Zaščita pred konicami in filtriranje

Nazivna konična energija	600 J
--------------------------	-------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	32,000 cm
Paket 1 Širina	46,000 cm
Paket 1 Dolžina	56,000 cm
Paket 1 Teža	41,260 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	2 leti popravilo ali menjava
-----------	------------------------------