


Product data sheet

Characteristics

VW3A7741

Zaviralni upornik - 60 Ohmov - 0,5 kW - IP20



Glavno

Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Izdelek ali sestavni del	Zavorni upor
Ohmska vrednost	60 Ohm

Komplementarno

Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 7,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 7,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 1,5 kW 200 do 240 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 4 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 11 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 10 hp 600 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 hp 600 V Srednje dolg cikel
Obratovalni cikel	Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel Srednje dolg cikel (Normalne) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
Povprečna moč je na voljo	0,5 kW pri 50 °C
Električna povezava	Priključek, zmogljivost priključkov: ≤ 10 mm² / AWG 8 za Pogon
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogona
Širina	175 mm
Višina	465 mm
Globina	100 mm
Teža izdelka	3,8 kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota


Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	18,000 cm
Paket 1 Širina	48,000 cm
Paket 1 Dolžina	18,500 cm
Paket 1 Teža	4,319 kg
Embalažna enota Paketa 2	P06
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	75,000 cm
Paket 2 Širina	60,000 cm
Paket 2 Dolžina	80,000 cm
Paket 2 Teža	60,820 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Dimensions

Right Side and Front View



Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
175	100	465	142	436	4.5

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
6.89	3.94	18.31	5.59	17.16	0.18

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

mm
in.



Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC