

Product data sheet

Characteristics

EVP1CNS32122

EVlink napaj. kabel 5m 32A 1-Fazni T2-T2 IEC



Glavno

Skupina izdelkov	EVlink
Izdelek ali sestavni del	Napajalni kabel
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Število faz omrežja	Enofazni
Opis polov	1P + N
Maksimalni [In] nazivni tok	32 A
[Us] Nazivna napajalna napetost	220 do 240 V AC 50/60 Hz
Številka vtičnice	2

Komplementarno

Plug type	T2 / Posrebreni kontakti Zaključek polnilne postaje
Tip konektorja	T2 Zaključek vozila Posrebreni kontakti T2 Zaključek polnilne postaje Posrebreni kontakti
Združljivost serije/obsega	EVlink EVlink park. mesto EVF1 Polnilna postaja EVlink EVlink park. mesto EVW1 Polnilna postaja EVlink EVlink park. mesto EVF2 Polnilna postaja EVlink EVlink park. mesto EVW2 Polnilna postaja EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Polnilna postaja EVlink EVlink Wallbox EVH2 Polnilna postaja EVlink EVlink Pro AC EVB3 Polnilna postaja EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 Polnilna postaja
Standardi	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Certifikati izdelkov	CE
Dolžina	5 m
Teža izdelka	2,5 kg
Barva	Siva

Okolje

IP stopnja zaščite	IP44 v skladu s/IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	10,000 cm
Paket 1 Širina	33,000 cm
Paket 1 Dolžina	42,000 cm
Paket 1 Teža	2,406 kg
Embalažna enota Paketa 2	S06
Število enot v Paketu 2	30

Paket 2 Višina	75,000 cm
Paket 2 Širina	60,000 cm
Paket 2 Dolžina	80,000 cm
Paket 2 Teža	84,000 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe