



Ana

Seri	Prisma
Ürün serisi	Prisma G
Ürün ya da bileşen tipi	Ön plaka
Aksesuar / ayrı parça kategorisi	Kurulum aksesuarı
Seri uyumluluğu	Prisma Prisma G muhafaza
Ön plakanın tipi	Kesmek
Kurulu cihaz	Compact: sabit NSX100...160 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş - yatay kurulum Compact: sabit NSX250 yok toprak kaçağı koruma - kontrol: geçiş - yatay kurulum Human-switchboard interface: 96 x 96 mm device Human-switchboard interface: HSI Enerlin'X: sabit FDM121 - kontrol: uzaktan kumanda - dikey kurulum
Kutup açıklaması	1 x 3P: montaj plakası destek: NSX100...160 yatay kurulum 1 x 4P: montaj plakası destek: NSX100...160 yatay kurulum 1 x 3P: montaj plakası destek: NSX250 yatay kurulum 1 x 4P: montaj plakası destek: NSX250 yatay kurulum
Çalışma konumu	Yatay

Tamamlayıcı

Muhafaza/kabin açıklaması	Ayaklı muhafaza - genişlik 850 mm
Bağlantı konumu	Bağlantı bloğu
Dikey modüllerin sayısı (50 mm)	4
Standartlar	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Ürün sertifikaları	ASEFA
Yüzey dış görünümü	Mat Düz
Koruyucu bakım	Elektroforez tedavisi ve sıcak polimerize polyester epoksi tozu
Renk	Beyaz (RAL 9001)
Yükseklik	200 mm
Genişlik	850 mm
Ürün ağırlığı	1,4 kg

Set başına Miktar	1'li set
Functional unit	850 mm Prisma G ayaklı muhafaza human-switchboard interface 96 x 96 mm device 1 4 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza human-switchboard interface HSI 1 4 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Compact NSX100...160 yok sabit geçiş yatay 3P 1 connection block 5 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Compact NSX100...160 yok sabit geçiş yatay 4P 1 connection block 5 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Compact NSX250 yok sabit geçiş yatay 3P 1 connection block 5 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Compact NSX250 yok sabit geçiş yatay 4P 1 connection block 5 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Enerlin'X FDM121 sabit uzaktan kumanda dikey 1 4 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Compact NSX100...160 yok sabit geçiş yatay 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Compact NSX100...160 yok sabit geçiş yatay 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Compact NSX250 yok sabit geçiş yatay 3P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G ayaklı muhafaza Compact NSX250 yok sabit geçiş yatay 4P 1 direct with long terminal shield 4

Ortam

IP koruma derecesi	IP30
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	1,4 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	16,0 cm
Package 2 Width	53,0 cm
Package 2 Length	81,0 cm
Package 2 Weight	8,76 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	97,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	99,6 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------