



Ana

Seri	Compact
Ürün adı	Compact NSX
Ürün serisi	ComPact NSX100...250
Ürün grubu	NSX100H
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Number of poles	3P
Korumalı kutup açıklaması	3t
[In] nominal akım	50 A -de 40 °C
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 50/60 Hz
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	10 KA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 85 KA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 65 KA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508 10 KA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 KA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 KA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 KA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 65 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Performance level	H 70 kA 415 V AC
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları	LI
Kontrol tipi	Geçiş
Circuit breaker mounting mode	Sabit

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	10 KA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 KA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 35 KA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 KA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 65 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 70 KA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	50000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 Cycles -de 690 V In 20000 Cycles -de 690 V In/2 30000 Cycles -de 440 V In 50000 cycles -de 440 V In/2
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Bağlantı aralığı	35 mm
Koruma tipi	L : for aşırı yük koruma (termik) I : for kısa devre koruması (manyetik)
Açma birimi derecesi	50 A -de 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ayarlanabilir
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Sabit
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 S -de 1,5 x In 15 s -de 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Sabit
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	500 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Sabit
Toprak kaçağı koruması	Yok
Number of slots for electrical auxiliaries	5 slot(lar)
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Ürün ağırlığı	2,05 kg

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947
Ürün sertifikaları	CCC[RETURN]EAC[RETURN]Denizcilik
Aşırı gerilim kategorisi	Class II
Elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
Kirlenme derecesi	3'e uygun IEC 60664-1
IP koruma derecesi	IP40'e uygun IEC 60529
IK koruma derecesi	IK07 conforming to IEC 62262
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-50...85 °C
Bağıl nem	0...95 %
Çalışma yüksekliği	0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	16,480 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Package 1 Weight	1,849 kg

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	23,632 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------