

產品規格表

產品特性

K10D004QCH

Cam stepping switch, Harmony K, Ø16 or 22mm, plastic, 1 poles, position 0, 4 steps + position 0, 30°, 10A, 30x30mm, marked 0/1/2/3/4



主要訊息

產品範圍	Harmony K
產品或元件類別	整套凸轮开关
元件名稱	K10
[I _{th}] 常規自由空氣熱流	10 A
產品安裝	前面安裝
固定模式	Ø 16或22 mm孔
凸轮開關頭類別	帶前板 30 x 30 mm
操作符類別	黑色 手柄
旋轉把手掛鎖	無
圖例介紹	帶 金屬 标牌, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 黑色 标志
凸轮開關功能	步進開關
返回	无
關閉位置	關閉位置
極描述	1P
開關位置	右: 270° - 300° - 330° - 0° - 30°
IP防護等級	觸點模組: IP20 操作頭: IP65 conforming to IEC 60529

補充訊息

步數	4
切換角度	30 °
[U _i] 額定絕緣電壓	440 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1
額定工作功率(W)	370 W AC-23A, 110/120 V 1相 750 W AC-23A, 220/240 V 1相
額定功率(hp)	0.33 Hp 在 110/120 V 交流, 1相 0.75 hp 在 220/240 V 交流, 1相
額定工作電流AC[I _e]	10 A 在 400 V AC-1 10 A 在 400 V AC-21A 3 A 在 240 V AC-15 6 A 在 120 V AC-15
額定工作電流DC [I _e]	10 A 在 24 V 電阻 負載 0.3 A 在 220 V 電阻 負載 0.7 A 在 110 V 電阻 負載
電氣耐久性	100000000 周
短路保護	10 A 盒 保險絲, 類型gG
額定衝擊耐受電壓[U _{imp}]	4 kV 符合 IEC 60947-1
接點操作	慢斷
電氣連接	外加螺釘夾緊端子, 夾緊力: 2 x 1.5 mm2
機械耐久性	1000000 周
CAD總寬度	30 mm
CAD總高度	30 mm
CAD總深度	88 mm
淨重	0.045 kg

環境

標準	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
產品認證	CULus
防護處理	TC
運行環境空氣溫度	-20...55 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
電擊保護等級	等級II 符合 IEC 60536

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10.5 cm
Package 1 Width	4.1 cm
Package 1 Length	4.1 cm
Package 1 Weight	67.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	65
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.67 kg

供應的永續性

REACH 法規	REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	是
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------