

產品規格表

產品特性

XACA271

Harmony XAC，懸垂控制站，塑膠，黃色，2個
按鈕帶1 NO



主要訊息

產品範圍	Harmony XAC
產品或元件類別	吊車開關
設備短名稱	XACA

補充訊息

控制站類別	雙絕緣
外殼材料	聚丙烯
電路類別	控制電路
機櫃類別	完全就緒
控制站應用	單速提升電機控制
控制站組成	2按鈕
控制按鈕類別	第一個按鈕 1 NO 上升，慢 第二個按鈕 1 NO 下，慢
產品相容性	ZB2BE101 每個方向
機械連鎖	帶機械連鎖
控制站顏色	黃色
連接 - 端子	螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² 無電纜端，帶框 螺絲端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² 帶電纜端
標準	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 no 14 EN/IEC 60204-32 UL 508
產品認證	CCC[RETURN]GOST
防護處理	TH
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	100 gn 符合 IEC 60068-2-27
過電壓類別	等級II 符合 IEC 61140
IP防護等級	IP65 conforming to IEC 60529
IK防護等級	IK08 conforming to EN 50102
機械耐久性	1000000 周
電纜進線口	階梯式進氣口橡膠套 8...26 mm
接點代碼名稱	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A
[Ithe] 常規封閉熱電流	10 A

[Ui] 額定絕緣電壓	600 V (污染程度 3)
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60947-1
接點操作	慢斷
端子的最大電阻	25 MOhm
操作力矩	10 N 按鈕
短路保護	10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG
額定工作功率 (W)	40 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 120 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 48 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 65 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
端子描述ISO n°1	(13-14)NO
端子標識	(13-14)NO (11-12)NC
淨重	0.475 kg

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.000 cm
Package 1 Width	8.500 cm
Package 1 Length	34.500 cm
Package 1 Weight	500.000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	75.000 cm
Package 2 Width	60.000 cm
Package 2 Length	80.000 cm
Package 2 Weight	43.420 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------