

## XACA881

### 懸垂控制站 XAC-A - 8 按鈕



|         |             |
|---------|-------------|
| 產品範圍    | Harmony XAC |
| 產品或元件類別 | 吊車開關        |
| 設備短名稱   | XACA        |

|          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控制站類別    | 雙絕緣                                                                                                                                                                                              |
| 外殼材料     | 聚丙烯                                                                                                                                                                                              |
| 電路類別     | 控制電路                                                                                                                                                                                             |
| 機櫃類別     | 完全就緒                                                                                                                                                                                             |
| 控制站應用    | 單速提升電機控制                                                                                                                                                                                         |
| 控制站組成    | 8按鈕                                                                                                                                                                                              |
| 控制按鈕類別   | 第一個按鈕 1 NC + 1 NO 上升，慢<br>第二個按鈕 1 NC + 1 NO 下，慢<br>第四個按鈕 1 NC + 1 NO 左，慢<br>第三個按鈕 1 NC + 1 NO 右，慢<br>第五個按鈕 1 NC + 1 NO 向前慢慢<br>第六按鈕 1 NC + 1 NO 反向，慢<br>第八按鈕 1 NC + 1 NO O<br>第七按鈕 1 NC + 1 NO I |
| 產品相容性    | ZB2BE102 + ZB2BE101 每個方向                                                                                                                                                                         |
| 機械連鎖     | 帶有對的機械聯鎖                                                                                                                                                                                         |
| 控制站顏色    | 黃色                                                                                                                                                                                               |
| 連接- 端子   | 螺絲端子, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 無電纜端，帶框<br>螺絲端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> 帶電纜端                                                                                                  |
| 標準       | IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 no 14<br>IEC 60204-32                                                                                                                                       |
| 產品認證     | GOST[RETURN]CCC                                                                                                                                                                                  |
| 防護處理     | TH                                                                                                                                                                                               |
| 運行環境空氣溫度 | -25...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| 儲存環境溫度   | -40...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| 抗振       | 15 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6                                                                                                                                                          |
| 抗衝擊      | 100 gn 符合 IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                         |
| 過電壓類別    | 等級II 符合 IEC 61140                                                                                                                                                                                |
| IP防護等級   | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                     |
| IK防護等級   | IK08 conforming to IEC 62262                                                                                                                                                                     |
| 機械耐久性    | 1000000 周                                                                                                                                                                                        |
| 電纜進線口    | 階梯式進氣口橡膠套 8...26 mm                                                                                                                                                                              |

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和或技術特性。本文件不代表或不用於確定用戶應用產品的適用性或可靠性。用戶或集成商及其分有責任就有關產品的具體應用或使用進行適當的風險分析、評估和測試。施耐德電機及其子公司不承擔任何責任。

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接點代碼名稱          | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1附錄A                                   |
| [Ithe] 常規封閉熱電流  | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] 額定絕緣電壓     | 600 V (污染程度 3)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] 額定衝擊耐受電壓 | 6 kV 符合 IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 接點操作            | 慢斷                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 端子的最大電阻         | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 操作力矩            | 13 N 按鈕                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 短路保護            | 10 A 保險絲保護 由 盒保險絲類型gG                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 額定工作功率 (W)      | 40 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 120 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C<br>48 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 48 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C<br>65 W DC-13 1000000 周, 工作額定值 <60 cyc/mn 在 24 V, 負載係數 = 0.5 電感負載) 符合 IEC 60947-5-1 附錄C |
| 端子描述ISO n°1     | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                |
| 端子標識            | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                |
| 淨重              | 1.045 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 包裝單位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8.500 cm  |
| Package 1 Width              | 8.800 cm  |
| Package 1 Length             | 57.000 cm |
| Package 1 Weight             | 1.156 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P06       |
| Number of Units in Package 2 | 42        |
| Package 2 Height             | 75.000 cm |
| Package 2 Width              | 80.000 cm |
| Package 2 Length             | 60.000 cm |
| Package 2 Weight             | 62.182 kg |

### 供應的永續性

|                 |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 永續產品供應狀態        | Green Premium 產品                                                                                                            |
| REACH 法規        |  REACH 聲明                                |
| 不含 REACH 高度關切物質 | 是                                                                                                                           |
| EU RoHS 指令      | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)  EU RoHS 聲明 |
| 不含有毒重金屬         | 是                                                                                                                           |
| 不含汞             | 是                                                                                                                           |
| 中國 RoHS 規定      |  中國 RoHS 聲明                              |
| RoHS 除外項目相關資訊   |  是                                       |
| 環境聲明            |  產品環境設定檔                                 |
| 循環概況            | 無須執行特定回收作業                                                                                                                  |
| WEEE            | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。                                                                                       |

### 保固

|    |           |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|