

產品規格表 ^{產品特性}

XACF0051

Harmony XAC, Empty pendant control station, plastic, yellow, undrilled



主要訊息

產品範圍	Harmony XAC
產品或元件類別	吊車開關
設備短名稱	XACF

補充訊息

控制站類別	雙絕緣	
外殼材料	玻璃增強聚酯	
電路類別	控制電路	
機櫃類別	空箱體	
開口數	無開口	
控制站顏色	黃色	
電纜進線口	階梯式進氣口橡膠套 2235 mm	
護欄	帶	
標準	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 no 14	
防護處理	TH	
運行環境空氣溫度	-2570 °C	
儲存環境溫度	-4070 °C	
抗振	15 gn (f= 10500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6	
抗衝擊	100 gn 符合 IEC 60068-2-27	
過電壓類別	等級Ⅱ 符合 IEC 61140	
IP防護等級	IP65 符合 IEC 60529	
IK防護等級	IK08 conforming to EN 50102	
機械耐久性	1000000 周	
淨重	2.5 kg	

包裝單位

PCE	
1	
30 cm	
40 cm	
60 cm	
3.562 kg	
	1 30 cm 40 cm 60 cm

供應的永續性

REACh 法規	☑ REACh 聲明
不含 REACh 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) ௴EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	☑中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄,不得棄置於垃圾 桶。

保固

保固	18 months