

產品規格表

產品特性

XBKH70000002M

小時計數器 230V AC機械式 7位顯示



主要訊息

產品範圍	Zelio計數
產品或元件類別	小時計數器
顯示類別	機械
尺寸	48 x 48 mm
顯示位數	7 數字
重置	無
技術類別	機電

補充訊息

[Us] 額定供應電壓	230 V 交流 50 Hz 美國 +/- 10 %
功耗 (VA)	1 VA
備份時間	永久
計數模式	添加1/100小時
時間範圍	0...99 999.99 h
輸入功能	啟用
輸入類別	触点
安裝模式	平頭安裝
安裝支架	面板安裝
固定模式	通過自鎖夾
連接-端子	螺絲端子台
高度	48 mm
淨重	0.06 kg
寬度	48 mm
字元大小	5 mm
CAD總寬度	48 mm
CAD總高度	48 mm
CAD總深度	63 mm

環境

標準	EN/IEC 50081-2 VDE 0435 EN/IEC 50082-2
產品認證	UR
IP防護等級	IP65 符合 EN/IEC 60529
運行環境空氣溫度	-10...50 °C
儲存環境溫度	-25...70 °C
抗振	3 gn (f= 10...150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
電擊保護等級	等級II 符合 EN/IEC 60536

本文件所含資訊包含本文件所描述的產品的性能、特性和技術特性。
本文件不代代表或承諾任何產品的通用性或兼容性。
用戶或集成商應對每種應用或安裝情況進行適當的風險分析、評估和測試。
施耐德電氣及其分支機構對其產品或服務的安裝、使用或維護不負任何責任。

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.8 cm
Package 1 Width	15.4 cm
Package 1 Length	11.8 cm
Package 1 Weight	114 g

供應的永續性

EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------