

產品規格表

產品特性

XCKJ10541

限動開關，限動開關XC標準型，XCKJ，熱塑性塑膠滾輪搖桿可變長度，1NC+1 NO，快速動作，Pg13



主要訊息

產品範圍	Telemecanique限動開關XC標準型
系列名稱	標準型
產品或元件類別	限動開關
設備短名稱	XCKJ
感測器設計	-
本體類型	固定式
頭部類別	旋轉頭
材料	金屬
本體材料	Zamak
頭部材料	Zamak
固定模式	由本體
操作頭運動	旋轉
操作類別	彈簧復歸滾輪搖桿 熱塑性 可變長度
方法類型	側面運動, 1或2個可編程的方向
電纜進線口	1個進線孔，用於Pg 13.5電纜套, 電纜外徑: 9...12 mm
極數	2
接點類型和構成	1 NC + 1 NO
接點操作	快速動作

補充訊息

開關驅動	By 30° cam
電氣連接	螺絲夾端子, 夾持能力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
端子絕緣形式	Zb
步數	1
正邏輯開啟	無
最小跳脫轉矩	0.25 N.m
最大驅動速度	1.5 m/s
[Ie] 額定工作電流	3 A 在 240 V, AC-15, A300 符合 IEC 60947-5-1附錄A 0.27 A 在 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1附錄A
[Ithe] 常規封閉熱電流	10 A
[Ui] 額定絕緣電壓	300 V 符合 UL 508 500 V (污染程度 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 no 14
端子的最大電阻	25 MOhm 符合 IEC 60255-7類別3
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保護	10 A 盒 保險絲, 類型gG
電氣耐久性	5000000 周, DC-13, 電感負載類型, 120 V, 4 W, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 5000000 周, DC-13, 電感負載類型, 24 V, 10 W, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C 5000000 周, DC-13, 電感負載類型, 48 V, 7 W, 工作額定值 <60 cyc/mn, 負載系數: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附錄C
機械耐久性	30000000 周

寬度	40 mm
高度	77 mm
深度	44 mm
淨重	0.485 kg
端子描述ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO

環境

抗衝擊	50 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振	25 gn (f= 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
IP防護等級	IP66 conforming to IEC 60529
IK防護等級	IK07 conforming to IEC 62262
過電壓類別	等級I 符合 IEC 61140 等級I 符合 NF C 20-030
運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
防護處理	TH
產品認證	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA
標準	CENELEC EN 50041 IEC 60204-1 CSA C22.2 no 14 IEC 60204-1 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-1

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.3 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	12.8 cm
Package 1 Weight	496.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9.23 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	77.0 cm
Package 3 Width	60.0 cm
Package 3 Length	80.0 cm
Package 3 Weight	153.732 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	 是
循環概況	無須執行特定回收作業

保固

保固	18 months
----	-----------