


產品規格表

產品特性

ZC2JE09

限動開關頭，限動開關XC標準型，ZC2J，無搖桿，停置，左右驅動



主要訊息

產品範圍	OsiSense XC
系列名稱	特殊格式
產品或元件類別	限動開關頭部
設備短名稱	ZC2J
頭部類別	旋轉頭
產品相容性	XC2J
相關的搖桿	ZC2JY61 ZC2JY71
相關本體	ZC2JD2 ZC2JC2 ZC2JD1 ZC2JC1 ZC2JC28 ZC2JC18
操作頭運動	旋轉
操作符類別	停置不帶操作搖桿 停置
方法類型	側面運動, 2個方向

補充訊息

開關驅動	由左右端 CW和CCW
正邏輯開啟	無
淨重	0.21 kg
頭部材料	金屬

環境

運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
環境特性	標準環境

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.800 cm
Package 1 Width	5.000 cm
Package 1 Length	9.500 cm
Package 1 Weight	218.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.233 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	是
循環概況	無須執行特定回收作業

保固

保固	18 months
----	-----------